



PrimaVision Compact für CDM

HID-PV C 50 /P CDM 220-240V 50/60Hz

Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Genehmigung und Anwendung	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Sicherheitsstandard	EN 61347-2-12
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Umweltnorm	ISO 14001
Ableitstrom (max.)	0,25 mA	Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat
Einschaltstromweite	0,25 ms		
Einschaltstrom (max.)	26 A		
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	24		
Verdrahtung		Produktdaten	
Kabellänge von Gerät zu Lampe	1,5 m	Bestell-Produktname	HID-PV C 50 /P CDM 220-240V 50/60Hz
Temperatur		Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-PV C 50 /P CDM 220-240V 50/60Hz
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C	Gesamt-Produktcode	872790094338200
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 °C	Bestellcode	94338200
Gehäusetemperatur (Max)	100 °C	Material-Nr. (12NC)	913700665066
Mechanik und Gehäuse		Anzahl pro Verpackung	1
Gehäuse	/P	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900943382
		Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
		EAN Umverpackung	8727900943399

PrimaVision Compact für CDM

Abmessungsskizzen

Product	D1	C1	A2	B1	B2
HID-PV C 50 /P CDM 220-240V 50/60Hz	4,9 mm	29,6 mm	98,5 mm	71,6 mm	63,7 mm

