



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Υψηλής ποιότητας, μικρού μεγέθους και ελαφρύς ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID για τη βέλτιστη και αξιόπιστη απόδοση των λαμπτήρων CDM ισχύος 35 W, 50 W και 70 W


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,25 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,25 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	26 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	24
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	2,0 m
Τύπος βύσματος	Ένθεμα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	/I

Εγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 61347-2-3
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093365900
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-PVC50/I
Κωδικός παραγωγέας	93365900
Αρ. υλικού (12NC)	913700665166
Τοπικός κωδικός	HID-PVC50/I
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900933659
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900933666

PrimaVision Compact for CDM

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

