




PrimaVision Mini for CDM

HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniature HID elektronisk forkobling til CDM-lyskilder – giver frihed til at være kreativ og nyskabende i armaturdesign

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,25 mA
Bredde på startstrøm	0,40 ms
Startstrømspids (maks.)	25 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	24

Ledningsføring

Kabellængde fra enhed til lyskilde	0,5 m
Stiktype	Indsætning

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 °C til 50 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	80 °C

Mekanik og armaturhus

Armaturhus	/S
------------	----

Godkendelse og anvendelsesområde


Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-certifikat
------------------------	---

Produktdata

Ordreprodukt navn	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829111573100
Beskrivelse af lokal kode	2049074079
Ordrekode	11573100
Materialenr. (12NC)	913700665966
Lokal ordrekode	2049074079
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291115731
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291115748

PrimaVision Mini for CDM

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

