

PrimaVision Mini para CDM

HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Equipo electrónico HID en miniatura para lámparas CDM: traspasamos los límites de la creatividad y la innovación en diseño de luminarias

Datos del producto

Información general	
Código de aplicación	HPF
Versión de tipo	mk2
Tipo de lámpara	CDM
Número de lámparas	1 pieza/unidad
Apto para uso en exteriores	No
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	24
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje de alimentación mínima operativa (mín.)	198 V
Voltaje para encendido (máx.)	4,5 kV
Voltaje para encendido (mín.)	3,0 kV
Tiempo de apagado de encendido (nom.)	25 min
Rendimiento de voltaje de alimentación (CA)	-10%/+6%
Seguridad de voltaje de alimentación (CA)	-18%/+10%
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,25 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,40 ms
Desviación de potencia constante	-3%/+3%
Pérdidas de potencia (nom.)	6 W


Pico de corriente de irrupción (máx.)	25 A
Cableado	
Capacidad de cables de salida mutuos (nom.)	50 pF
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	0,5 m
Longitud de tira de cable	8,5-9,5 mm
Corte transversal del cable de contacto del balasto	0,75-1,50 mm ²
Tipo de conector	Inserción
Características del sistema	
Potencia lámpara-balasto nominal	50 W
Temperatura	
T ambiente (máx.)	50 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	80 °C
T de almacenamiento (mín.)	-25 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C
Temperatura máxima (máx.)	80 °C

PrimaVision Mini para CDM

Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	/S
Aprobación y aplicación	
Protección térmica activa	Sí
EMI 9 kHz... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Estándar de vibración	IEC68-2-6 F c
Estándar de golpes	IEC 68-2-29 Eb
Certificados disponibles	Marcado F Marca CE Certificado ENEC Certificado VDE
Nivel de zumbido y ruido	Inaudible

Datos de producto	
Código de producto completo	871829111573100
Nombre de producto del pedido	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Producto	8718291115731
Código de pedido	11573100
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12
N.º de material (12NC)	913700665966
Peso neto (pieza)	0,150 kg

Plano de dimensiones



HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

