




PrimaVision Mini CDM-lampuille

HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Pienikokoiset, elektroniset HID-liitäntälaitteet CDM-lampuille lisäävät luovuutta ja innovaatiota valaisinsuunnitteluun.


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,25 mA
Syttymisvirran leveys	0,40 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	25 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	24
Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	0,5 m
Liitintyyppi	Liitin
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/S

Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus VDE-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829111573100
Tilauuskoodi	11573100
Tuotekoodi (12NC)	913700665966
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291115731
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291115748

PrimaVision Mini CDM-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

