




PrimaVision Mini for CDM

HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Små HID elektroniske forkoblinger for CDM-lyskilder – sprenger grensene for kreativitet og innovasjon i armaturdesign


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,25 mA
Startstrøm-bredde	0,40 ms
Startstrøm-topp (maks.)	25 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	24
Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	0,5 m
Tilkoblingstype	Innlegg
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	/S

Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	F-merking CE-merking ENEC-sertifikat VDE-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829111573100
Lokal kodebeskrivelse	3328953
Bestillingskode	11573100
Materialenr. (12NC)	913700665966
Lokal bestillingskode	3328953
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291115731
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291115748

PrimaVision Mini for CDM

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

