

# Arrancadores para sistemas en serie

## SU38-S 220-240V 50/60Hz

Arrancadores HID para sistemas en serie

### Datos del producto


Información general	
Código de aplicación	38-S
Tipo de lámpara	SON/CDO
Número de lámparas	1 pieza/unidad
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo de encendido	Serie
Número de impulsos de encendido	2
Voltaje para encendido (máx.)	5,00 kV
Voltaje para encendido (mín.)	4,00 kV
Voltaje de respuesta	198 V
Rendimiento de voltaje de alimentación (CA)	-8%-+6%
Seguridad de voltaje de alimentación (CA)	-10%-+10%
Pérdidas de potencia (nom.)	4.0 W
Cableado	
Longitud de tira de cable	6.0 mm
Corte transversal del cable de contacto del balasto	4 mm <sup>2</sup>
Tipo de conector	Tornillo

Características del sistema	
Potencia lámpara-balasto nominal	100-400 W
Temperatura	
T ambiente (máx.)	55 °C
T ambiente (mín.)	-30 °C
T de almacenamiento (máx.)	80 °C
T de almacenamiento (mín.)	-25 °C
Temperatura máxima (máx.)	95 °C
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	STUD-86
Aprobación y aplicación	
Certificados disponibles	Marca CE
Datos de producto	
Código de producto completo	871829115374000
Nombre de producto del pedido	SU38-S 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Producto	8718291153740
Código de pedido	15374000
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	30

## Arrancadores para sistemas en serie

N.º de material (12NC)	913700671791
Peso neto (pieza)	0,150 kg

### Plano de dimensiones



SU 38-S 220-240V 50/60Hz

Product	C1	A1	A3	B1
SU38-S 220-240V 50/60Hz	32,0 mm	78,0 mm	62,0 mm	36,0 mm

