




# Zapłonniki do lamp wyładowczych

## SU38-S 220-240V 50/60Hz

Zapłonniki HID do systemów szeregowych


### Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Napięcie wejściowe                    | 220 do 240 V     |
| Częstotliwość linii                   | 50 to 60 Hz      |
| Częstotliwość wejściowa               | 50 do 60 Hz      |
| Okablowanie                           |                  |
| Rodzaj złącza                         | Śruba            |
| Temperatura                           |                  |
| Zakres temperatur otoczenia           | Od -30°C do 55°C |
| Maksymalna temperatura obudowy (Max)  | 95 °C            |
| Mechanika i korpus                    |                  |
| Obudowa                               | STUD-86          |

| Certyfikaty i zastosowania      |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Oznaczenia Certyfikatów         | Znak CE                 |
| Dane techniczne produktu        |                         |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | SU38-S 220-240V 50/60Hz |
| Pełna nazwa produktu            | SU38-S 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                        | 871829115374000         |
| Kod zamówienia                  | 15374000                |
| Materiał Nr (12NC)              | 913700671791            |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                       |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8718291153740           |
| Numerator - Packs per outer box | 30                      |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8718291153757           |

# Zapłonniki do lamp wyładowczych

## Rysunki techniczne



| Product                 | C1      | A1      | A3      | B1      |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| SU38-S 220-240V 50/60Hz | 32,0 mm | 78,0 mm | 62,0 mm | 36,0 mm |

