



HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW

HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Zeer betrouwbare elektronische VSA's voor CPO-lampen. ontworpen om energie te besparen door een beter lichtrendement te bieden dan magnetische VSA's en om onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	208-240-277 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,7 mA
Duur aanloopstroom	4 ms
Ingangsstroom (nom.)	1.11 A
Aanlooppiekstroom (max.)	4 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	13
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	3 m
Connectortype	WAGO serie 804
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-30 °C t/m 50 °C


Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	C2
Keurmerken en classificaties	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Veiligheidsnorm	IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen standaard voor HID-lampdrivers. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.]
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
Volledige productnaam	HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW

Full EOC	871829121993400
Bestelcode	21993400
Materiaalnr. (12NC)	913700672766
Lokale code	PVXT210CDMECPO
Numerator - Aantal per pak	1

EAN/UPC - product/behuizing	8718291219934
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718291219941

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 210	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm
CDMe/CPO C2 208-277V						

