



PrimaVision Xtreme for SON

HID-PV Xt 250 SON C2 208-277V

SON ampuller için yüksek oranda güvenilir elektronik sürücüler; manyetik sürücülere kıyasla daha iyi ışık verimliliği sunarak enerji tasarrufu sağlamak ve 80000 saate kadar kullanım ömrü ve dahili yıldırma karşı koruması sayesinde bakım maliyetlerini azaltmak üzere tasarlanmıştır.

Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	208-240-277 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Toprak Kaçak Akımı (Maks)	0,7 mA
Ani Akım Genişliği	4 ms
Giriş Akımı (Nom)	1.32 A
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	4 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)	11
Kablolama	
Cihazdan Lambaya Giden Kablo Uzunluğu	10 m
Konektör Tipi	WAGO serisi 804
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-30 °C ile 50 °C arası
Muhafaza Ömrü (Nom)	80 °C

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	C2
Onay ve Uygulama	
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Güvenlik Standardı	IEC 607, 609, 926, 928 [HID Lamba sürücülere için hiçbir Standart mevcut değildir. Bu standartlardaki gereklilikler, ürünler için geçerli görülürse kullanılacaktır.]
Çevre Standardı	ISO 14001
Onay İşaretleri	F İşareti CE İşareti ENEC sertifikası VDE-EMV sertifikası

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HID-PV Xt 250 SON C2 208-277V
Tam ürün adı	HID-PV Xt 250 SON C2 208-277V
Tam ürün kodu	871829122271200
Sipariş kodu	22271200
Malzeme No. (12NC)	913700672866
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291222712

PrimaVision Xtreme for SON


Numeratör - Büyük kutu başına paket 6

sayısı

EAN/UPC - Kutu

8718291222729

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 250 SON C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	65,0 mm	81,5 mm

