



HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW

HID-PV Xt 45 CPO C1 208-277V

Zeer betrouwbare elektronische VSA's voor CPO-lampen. ontworpen om energie te besparen door een beter lichtrendement te bieden dan magnetische VSA's en om onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	208-240-277 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,7 mA
Duur aanloopstroom	0,24 ms
Ingangsstroom (nom.)	0.26 A
Aanlooppiekstroom (max.)	28 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	11
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m
Connectortype	WAGO serie 804
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-30 °C t/m 50 °C


Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	C1
Keurmerken en classificaties	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Veiligheidsnorm	IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen standaard voor HID-lampdrivers. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.]
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV Xt 45 CPO C1 208-277V
Volledige productnaam	HID-PV Xt 45 CPO C1 208-277V

HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW

Full EOC	871829121204100
Bestelcode	21204100
Materiaalnr. (12NC)	913700672966
Lokale code	PV045XTSCPOTC80
Numerator - Aantal per pak	1

EAN/UPC - product/behuizing	8718291212041
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291212058

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 45 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

