

PHILIPS

Lighting



HID-PrimaVision Xtreme για Λαμπτήρες CPO-TW

HID-PV Xt 60 CPO C1 208-277V

Εξαιρετικά αξιόπιστα όργανα για λαμπτήρες CPO – σχεδιασμένα για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της παροχής καλύτερης απόδοσης φωτισμού από τα ηλεκτρομαγνητικά όργανα και για μείωση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής (που φτάνει τις 80.000 ώρες) καθώς και την ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,7 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,24 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)	0.33 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	28 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B)	11

Καλωδίωση

Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	10 m
Τύπος βύσματος	WAGO, σειράς 804

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-30 °C έως +50 °C
----------------------------------	-------------------

Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	80 °C
--	-------

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Περιβλήμα	C1
-----------	----

Έγκριση και Εφαρμογή

Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 607, 609, 926, 928 [Δεν υπάρχει πρότυπο για διατάξεις λαμπτήρων HID drivers. Οι απαιτήσεις των συγκεκριμένων προτύπων να τηρούνται εάν αυτές θεωρούνται σχετικές με το προϊόν.]
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση VDE Πιστοποίηση VDE-EMV

Στοιχεία προϊόντος


Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-PV Xt 60 CPO C1 208-277V
----------------------------	------------------------------

HID-PrimaVision Xtreme για Λαμπτήρες CPO-TW

Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV Xt 60 CPO C1 208-277V
Full EOC	871829119842000
Κωδικός παραγγελίας	19842000
Αρ. υλικού (12NC)	913700673066
Τοπικός κωδικός	HID-PVXT60CPO
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291198420
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291198437

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 60 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

