



PrimaVision Xtreme for CPO

HID-PV Xt 140 CPO C1 208-277V

Svært pålitelige elektroniske drivere for CPO-lamper. De er utformet for å spare energi gjennom å gi bedre lyseffektivitet enn magnetiske drivere og redusere vedlikeholdskostnader takket være 80 000 timers levetid og integrert lynvern.

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,7 mA
Startstrøm-bredde	0,47 ms
Inngangsstrøm (nom.)	0,75 A
Startstrøm-topp (maks.)	52 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	5
Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	10 m
Tilkoblingstype	WAGO-serien 804
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-30 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C


Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	C1
Godkjenning og bruksområde	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Sikkerhetsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Det finnes ingen standard for HID-lampedrivere. Krav i disse standardene skal brukes hvis de anses som relevante for produktet.]
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	F-merke CE-merke ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-PV Xt 140 CPO C1 208-277V
Fullstendig produktnavn	HID-PV Xt 140 CPO C1 208-277V
Full EOC	871829119848200
Bestillingskode	19848200
Materialenr. (12NC)	913700673266
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291198482
SAP-teller – pakker per utvendige	12

PrimaVision Xtreme for CPO

EAN/UPC – boks8718291198499

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 140 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

