



DynaVision Programmable Xtreme for CPO

HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Meget driftssikre og fleksible elektroniske drivere til CPO-lyskilder. Driverne er designet med henblik på reduktion af energiomkostningerne via integrerede lysstyringssystemer. Designet tilgodeser samtidig reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne, takket være en levetid på 80.000 timer og integreret beskyttelse mod lynnedslag. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte udgangspunkt for lysstyringsløsninger af enhver art.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	208-240-277 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektfaktor (50 % belastning (min.))	0,97
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,7 mA
Bredde på startstrøm	0,47 ms
Indgangsstrøm (nom.)	0,49 A
Startstrømspids (maks.)	52 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	5
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	10 m
Stiktype	WAGO serie 804


Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-30 °C til 50 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstyringsgrænseflade	PROG
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	C1
Godkendelse og anvendelsesområde	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Sikkerhedsstandard	IEC 607, 609, 926 og 928 [Der findes ingen standard for drivere til HID-lyskilder. Kravene i disse standarder skal være

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

	opfyldt, hvis de anses for relevante for produktet.]
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat
Produktdata	
Ordreproduktnavn	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V
Det fulde produktnavn	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V
Full EOC	871829120455800

Ordrekode	20455800
Materialenr. (12NC)	913700675166
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291204558
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291204565

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

