



# DynaVision Programmable Xtreme pour CPO

## HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V

Ballasts électroniques hautement fiables et flexibles pour lampes CPO, conçus pour réduire la facture énergétique à l'aide de commandes intégrées, et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et une protection intégrée contre la foudre. La famille de produits DynaVision Programmable forme une base idéale pour tout type de solution de gestion de l'éclairage.

### Données du produit

Caractéristiques générales			
Type de version	-	Tension d'amorçage (max.)	5 kV
Type de lampe	CPO	Temps d'arrêt de l'amorçage (max.)	20 min
Nombre de lampes	1 pièce/unité	Caractéristiques de la tension réseau (AC)	188-305V
Compatible pour une utilisation extérieure	oui	Sécurité de tension secteur (CA)	160-305V
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	5	Facteur de puissance min. (50% de charge)	0.98
Lampe par défaut sélectionnée	CPO140	Courant de fuite (max.)	0.7 mA
Réamorçage à chaud	oui	Pic de tension de sortie (max.)	250 V
		largeur d'impulsion du courant d'appel	0.47 ms
		Tolérance de puissance de la lampe	-3%/+3%
		Courant d'entrée (nom.)	0.75 A
		Pic de courant d'appel (max.)	52 A
Caractéristiques électriques		Câblage	
Tension d'entrée	208-240-277 V	Capacité entre les fils de sortie (nom.)	1000 pF
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Longueur de câble entre le dispositif et la lampe	10 m
Tension secteur minimale de fonctionnement (min.)	172 V	Longueur de dénudage de câble	10.0-11.0 mm
Fréquence de fonctionnement (nom.)	0.40 kHz	Section des câbles de contact de ballast	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Facteur de puissance (nom) à 100% de charge	0.99		

# DynaVision Programmable Xtreme pour CPO

Type de connecteur	WAGO series 804
--------------------	-----------------

## Caractéristiques systèmes

Puissance de ballast nominale	140 W
Puissance nominale de la lampe sur CPO	140 W
Puissance du système sur CPO	153 W
Puissance de la lampe sur CPO	140 W
Perte de puissance sur CPO	13 W
Perte de puissance sur CPO lors de la gradation	7 W

## Températures

Température ambiante (max.)	50 °C
Température ambiante (min.)	-30 °C
Température de stockage (max.)	50 °C
Température de stockage (min.)	-30 °C
Durée de vie à la température du boîtier (nom.)	80 °C
T-case Extinction (min.)	92 °C

## Gestion et gradation

Interface de commande	PROG
Paramètres de lampe programmables	CPO140/SON150/CDO150
Commandes intégrées prédéfinies	Dali
Options de gradation programmable	ALO/CLO/Dynadimmer/Linesitch/ AmpDim
Temps de mise en route avant dimming	5 min
Vitesse de décoloration	0.5 %/sec
Vitesse de décoloration	6.3 %/sec
Protection de l'entrée de commande	Yes (Basic insulation)
Niveau de régulation	50%-100%

## Matériaux et finitions

Boîtier	C1
---------	----

## Normes et recommandations

Protection contre les surtensions (mode commun/ différentiel)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL kV
--	--

Classification IP du luminaire	34
Protection thermique active	oui
Interférences électromagnétiques de 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 éd 7.2
Interférences électromagnétiques de 30 MHz ... 1 000 MHz	-
Norme de sécurité	IEC 607, 609, 926, 928 [ No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.]
Norme	ISO 9000:2000
Norme environnementale	ISO 14001
Norme d'émission des courants harmoniques	IEC 61000-3-2
Norme de vibration	IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Indice IK	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Norme d'humidité	EN 61347-2-12 clause 11
Marques d'homologation	Marquage F Déclaration CE Certificat ENEC Vcertificat VDE-EMV
Niveau de bruit et de ronflement	< 30 dB(A)

## Données logistiques

Code de produit complet	871829120457200
Nom du produit de la commande	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V
Code barre produit	8718291204572
Code de commande	20457200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	913700675266
Poids net (pièce)	0.950 kg

## Schéma dimensionnel

^?

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140	5.0 mm	65.0	150.0	135.9	65.0	46.8
CPO C1 208-277V		mm	mm	mm	mm	mm

HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V

## DynaVision Programmable Xtreme pour CPO

