




DynaVision Programmable Xtreme for SON

HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Niezawodne i elastyczne stateczniki elektroniczne do lamp SON pozwalają ograniczyć zużycie energii za pomocą wbudowanych układów sterujących. Umożliwiają także obniżenie kosztów konserwacji dzięki okresowi eksploatacji rzędu 80 000 godzin oraz wbudowanej ochronie odgromowej. Seria sterowników DynaVision Programmable to doskonała baza do wszelkich rozwiązań służących do zarządzania oświetleniem.

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne		Rodzaj złącza	
Napięcie wejściowe	208-240-277 V	WAGO seria 804	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Temperatura	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Zakres temperatur otoczenia	Od -30°C do 50°C
Współczynnik mocy 50% obciążenia (Min)	0,98	Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	80 °C
Prąd upływu (Max)	0,7 mA	Układy sterowania i ściemnianie	
Szerokość prądu rozruchowego	4 ms	Interfejs sterownika	PROG
Prąd wejściowy (Nom)	1.32 A	Mechanika i korpus	
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	4 A	Obudowa	C2
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	11	Certyfikaty i zastosowania	
Okablowanie		Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Długość przewodu od urządzenia do lampy	10 m		

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Norma bezpieczeństwa	IEC 607, 609, 926, 928 [Nie obowiązuje norma dla sterowników lamp HID.Wymagania tych norm mają zastosowanie, jeżeli są uznawane za istotne dla produktu.]
Norma środowiskowa	ISO 14001
Oznaczenia Certyfikatów	Znak F Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Pełna nazwa produktu	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
Full EOC	871829121991000
Kod zamówienia	21991000
Materiał Nr (12NC)	913700676766
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291219910
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718291219927

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

