



# DynaVision Programmable Xtreme für CDM

## HID-DV PROG Xt 210 CDM<sub>e</sub>/CPO C2 208-277V

HID-DynaVision Programmable Xtreme für CDM-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

### Produkt Daten


|                                             |                  |                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Betrieb und Elektrik</b>                 |                  | <b>Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)</b>                                                                                                                                             |  |
| Eingangsspannung                            | 208-240-277 V    | 80 °C                                                                                                                                                                                  |  |
| Netzfrequenz                                | 50 to 60 Hz      | <b>Lichtregelung und Dimmen</b>                                                                                                                                                        |  |
| Eingangsfrequenz                            | 50 bis 60 Hz     | Steuerungsschnittstelle                                                                                                                                                                |  |
| Leistungsfaktor, 50 % Last (min.)           | 0,98             | PROG                                                                                                                                                                                   |  |
| Ableitstrom (max.)                          | 0,7 mA           | <b>Mechanik und Gehäuse</b>                                                                                                                                                            |  |
| Einschaltstromweite                         | 4 ms             | Gehäuse                                                                                                                                                                                |  |
| Eingangsstrom (Nom)                         | 1.11 A           | C2                                                                                                                                                                                     |  |
| Einschaltstrom (max.)                       | 4 A              | <b>Genehmigung und Anwendung</b>                                                                                                                                                       |  |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) | 13               | Überspannungsschutz (allgemein/<br>differenziell)                                                                                                                                      |  |
| <b>Verdrahtung</b>                          |                  | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL                                                                                                                                                |  |
| Kabellänge von Gerät zu Lampe               | 3 m              | Sicherheitsstandard                                                                                                                                                                    |  |
| Anschlusstyp                                | WAGO Serie 804   | IEC 607, 609, 926, 928 [Es gibt keine<br>Norm für HID-Lampentreiber. Die in<br>diesen Normen festgelegten<br>Anforderungen sind zu verwenden,<br>wenn sie als produktrelevant gelten.] |  |
| <b>Temperatur</b>                           |                  | <b>Umweltnorm</b>                                                                                                                                                                      |  |
| Umgebungstemperaturbereich                  | -30 °C bis 50 °C | ISO 14001                                                                                                                                                                              |  |

# DynaVision Programmable Xtreme für CDM

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Zeichen & Zertifikate          | F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC            |
|                                | Zertifikat VDE-EMV Zertifikat              |
| Produktinformationen           |                                            |
| Bestell-Produktname            | HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2<br>208-277V |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2<br>208-277V |
| Gesamt-Produktcode             | 871829122269900                            |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Bestellcode                     | 22269900      |
| Material-Nr. (12NC)             | 913700676966  |
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718291222699 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 6             |
| EAN Umverpackung                | 8718291222705 |

## Abmessungsskizzen



| Product                                    | D1     | C1      | A1       | A2       | B1       | B2      |
|--------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-DV PROG Xt 210<br>CDMe/CPO C2 208-277V | 4,8 mm | 58,0 mm | 169,0 mm | 156,0 mm | 100,0 mm | 81,5 mm |

