



DynaVision ohjelmoitavat liitälaitteet SON- lamppuille

HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V

Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitälaitteet SON-lamppuille. Liitälaitte auttaa säästämään energiakustannuksissa. 80 000 tunnin käyttöikä ja integroitu ylijännitesuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuotepihe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenhallintaratkaisulle.

Tuotetiedot


Käyttö- ja sähkö tiedot		Liitintyyppi	
Tulojännite	208-240-277 V	WAGO series 804	
Viivatiheys	50 to 60 Hz	Käyttölämpötila	
Syöttötaajuus	50-60 Hz	Käyttölämpötila-alue	
Maavuotovirta (suurin)	0,7 mA	T-kotelo, käyttöikä (nim.)	
Syttymisvirran leveys	0,47 ms	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Ottovirta (nim.)	0.53 A	Ohjauskäyttöliittymä	
Syttymisvirtapiikki (nim.)	52 A	Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	5	Runko	
Johdotus		Merkinnät ja luokitukset	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	10 m	Ylijännitesuoja (yleinen/differentiali)	
		EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL	

DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet SON-lampuille

Turvallisuusstandardi	IEC 607, 609, 926, 928 [HID-lamppujen liitäntälaitteille ei ole standardia. Näiden standardien vaatimuksia käytetään, jos ne ovat relevantteja tuotteille.]
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä VDE-EMV-todistus ENEC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V
Koko tuotenimi	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V

Full EOC	871829121224900
Paikallisen koodin kuvaus	4026151
Tilauskoodi	21224900
Tuotekoodi (12NC)	913700678766
Paikallinen koodi	4026151
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291212249
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291212256

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

