



DynaVision Programmable Xtreme for CDO

HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V

Vysoce spolehlivé a flexibilní elektronické předřadníky pro světelné zdroje CDO; jsou navrženy tak, aby díky integrovaným ovladačům snižovaly spotřebu energie a aby díky životnosti 80 000 hodin a integrované ochraně proti zásahu bleskem snižovaly náklady na údržbu. Řada DynaVision Programmable představuje dokonalý základ pro řešení správy osvětlení jakéhokoli druhu.

Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	208-240-277 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Účinník při 50% zatížení (min.)	0,98
Svodový proud (max.)	0,7 mA
Šířka náběhového proudu	4 ms
Vstupní proud (jmen.)	1,32 A
Špička náběhového proudu (jmen.)	4 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	11
Prodrátování	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	3 m
Typ konektoru	WAGO řady 804


Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-30 °C až 50 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Řízení a stmívání	
Řídicí rozhraní	PROG
Mechanické a materiály	
Tělo	C2
Certifikace a použití	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Bezpečnostní standard	IEC 607, 609, 926, 928 [Pro předřadníky světelných zdrojů HID neexistuje žádná norma. Požadavky těchto norem je třeba použít, pokud je považujete za relevantní pro daný výrobek.]

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Označení F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Označení a balení	
Objednací název produktu	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V
Celý název výrobku	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V
Full EOC	871829122261300

Objednací kód	22261300
Číslo materiálu (12NC)	913700679666
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291222613
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718291222620

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

