



# DynaVision Programmable Xtreme for CDO

## HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V

Meget driftssikre og fleksible elektroniske drivere til CDO-lyskilder. Driverne er designet med henblik på reduktion af energiomkostningerne via integrerede lysstyringssystemer, og reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne takket være en levetid på 80.000 timer og integreret beskyttelse mod lynnedslag. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte udgangspunkt for lysstyringsløsninger af enhver art.

### Produkt data

| Drift og el                                   |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Indgangsspænding                              | 208-240-277 V  |
| Linjefrekvens                                 | 50 to 60 Hz    |
| Indgangsfrekvens                              | 50 til 60 Hz   |
| Effektfaktor (50 % belastning (min.))         | 0,98           |
| Jordafledningsstrøm (maks.)                   | 0,7 mA         |
| Bredde på startstrøm                          | 4 ms           |
| Indgangsstrøm (nom.)                          | 1.32 A         |
| Startstrømspids (nom.)                        | 4 A            |
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) | 11             |
| Ledningsføring                                |                |
| Kabellængde fra enhed til lyskilde            | 3 m            |
| Stiktype                                      | WAGO serie 804 |


| Temperatur                                         |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivende temperaturområde                         | -30 °C til 50 °C                                                                                                        |
| T-kabinet, levetid (nom.)                          | 80 °C                                                                                                                   |
| Lysstyringssystemer og dæmpning                    |                                                                                                                         |
| Lysstyringsgrænseflade                             | PROG                                                                                                                    |
| Mekanik og armaturhus                              |                                                                                                                         |
| Armaturhus                                         | C2                                                                                                                      |
| Godkendelse og anvendelsesområde                   |                                                                                                                         |
| Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL                                                                                   |
| Sikkerhedsstandard                                 | IEC 607, 609, 926 og 928 [Der findes ingen standard for drivere til HID-lyskilder. Kravene i disse standarder skal være |

# DynaVision Programmable Xtreme for CDO

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                        | opfyldt, hvis de anses for relevante for produktet.]      |
| Miljøstandard          | ISO 14001                                                 |
| Godkendelsesmærkninger | F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat |
| Produktdata            |                                                           |
| Ordreproduktnavn       | HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V                        |
| Det fulde produktnavn  | HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V                        |
| Full EOC               | 871829122261300                                           |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Ordrekode                                            | 22261300      |
| Materialenr. (12NC)                                  | 913700679666  |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8718291222613 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 6             |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718291222620 |

## Målskitse



| Product                               | D1     | C1      | A1       | A2       | B1       | B2      |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-DV PROG Xt 250<br>CDO C2 208-277V | 4,8 mm | 58,0 mm | 169,0 mm | 156,0 mm | 100,0 mm | 81,5 mm |

