




AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 50/C CDM 220-240V 50/60Hz

Το AspiraVision είναι το σήμα υπεροχής σε ό,τι αφορά την τεχνολογία ηλεκτρονικού εξοπλισμού HID – υψηλής ποιότητας, μικρού μεγέθους, ελαφρύ και εύχρηστο, με επιπλέον χαρακτηριστικά για βέλτιστη απόδοση με λαμπτήρες CDM των 35, 50 και 70 W. Η λειτουργία μεταγωγής που προστέθηκε πρόσφατα παρέχει μέγιστη ευελιξία στους χρήστες, ενσωματώνοντας τρεις διαφορετικές επιλογές τιμών ισχύος, σε μια μόνο διάταξη οδήγησης.


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	500 mA
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)	0.26 A
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	GST 18i3 θηλυκό χωρίς ασφάλιση
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +55 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Διασύνδεση ελέγχου	-
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	/C

Έγκριση και Εφαρμογή	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση VDE Σήμανση VDE-EMC Πιστοποίηση C-Tick CERTCELMA
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-AV C 50 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-AV C 50/C CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829119324100
Κωδικός παραγωγέας	19324100
Αρ. υλικού (12NC)	913700680266
Τοπικός κωδικός	HID-AVC50/C
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291193241
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώπο	8718291193258

AspiraVision Compact for CDM

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 50 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	83,0 mm

