



HID-AspiraVision CDM

HID-AV C 50/C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision est la marque d'excellence de la technologie des appareillages électroniques intelligents : de haute qualité, compacts, légers et faciles à utiliser, avec des fonctionnalités supplémentaires pour une performance optimale des lampes CDM 35, 50 et 70 W. La fonction de commutation récemment ajoutée est synonyme d'une flexibilité optimale pour les utilisateurs intégrant trois choix de puissances différentes dans un seul ballast.


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	500 mA
Courant d'entrée (nom.)	0.26 A
Câblage	
Type de connecteur	GST 18i3 mâle sans verrou
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 55 °C
Commandes et gradation	
Interface de commande	-
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	/C

Approbation et application	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE Marquage VDE-EMC Certificat C-Tick CERTCELMA

Données du produit	
Nom du produit de la commande	HID-AV C 50 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HID-AV C 50/C CDM 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871829119324100
Code de commande	19324100
Code 12NC	913700680266
Code de commande local	AVC050CCDM
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291193241
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291193258

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 50 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	83,0 mm

