




HID-AspiraVision Compact CDM

HID-AV C 50/C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision is het toonbeeld van uitmuntendheid op het gebied van technologie voor elektronische HID-VSA's: topklasse, compact, lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken, met extra functies voor optimale prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen. De onlangs toegevoegde schakelfunctie levert maximale flexibiliteit voor gebruikers door de keuze uit drie verschillende vermogens te integreren in één enkele driver.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	500 mA
Ingangsstroom (nom.)	0.26 A
Bedrading	
Connectortype	GST 18i3 steker m/z vergrendeling
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	-
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	/C

Keurmerken en classificaties	
Surge Protection (Common/Differential) EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV) kV	
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat VDE-EMC-markering C-Tick-certificaat CERTCELMA

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-AV C 50 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HID-AV C 50/C CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829119324100
Bestelcode	19324100
Materiaalnr. (12NC)	913700680266
Lokale code	AVC050CCDM
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291193241
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291193258

HID-AspiraVision Compact CDM

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 50 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	83,0 mm

