



PrimaVision Economy for CDM lamps

HID-PV E 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Fonctionnement de lampe CDM simple, appareillage électronique HID simple -
améliore la rentabilité et augmente la flexibilité de conception du luminaire


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel	0.25 ms
Pic de courant d'appel (max.)	26 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	24
Câblage	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	2 m
Type de connecteur	Insertion
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 50 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	75 °C
Température maximale du produit (max.)	75 °C
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	/I

Approbation et application	
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE
Données du produit	
Nom du produit de la commande	HID-PV E 35 /I CDM 220-240V
Nom de produit complet	HID-PV E 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871829118421800
Code de commande	18421800
Code 12NC	913700680666
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291184218
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291184225

PrimaVision Economy for CDM lamps

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV E 35 /I CDM 220-240V	4.8 mm	34.7 mm	189.2 mm	170.7 mm	83.5 mm

