



PrimaVision Economy CDM-lampuille

HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Yhden CDM-lampun ohjaus yhdellä elektronisella HID-liitäntälaitteella – parantaa kustannustehokkuutta ja lisää valaisinsuunnittelun monipuolisuutta


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisvirran leveys	0,25 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	26 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.) 24	
Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	2 m
Liitintyyppi	Liitin
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...55 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	80 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/S

Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V
Koko tuotenimi	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829118417100
Tilauskoodi	18417100
Tuotekoodi (12NC)	913700680766
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291184171
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291184188

PrimaVision Economy CDM-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV E 35 /S CDM 220-240V	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

