



PrimaVision Economy для ламп CDM

HID-PV E 35 /S CDM 220-240V

Одна лампа CDM с одним ЭПРА ведет к сокращению затрат и росту универсальности дизайна светильников.


Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Длительность импульса пускового тока	0,25 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	26 А
Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В) (ном.)	24
Проводка	
Длина кабеля от устройства до лампы	2 м
Тип соединения	Вставка
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 55 °С
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °С
Температура корпуса максимальная (макс.)	80 °С

Механические компоненты и корпус	
Корпус	/S
Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V
Полное название продукта	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V
Полный код продукта	871829118417100
Код заказа	913700680766
Материал № (12NC)	913700680766
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291184171
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291184188

PrimaVision Economy для ламп CDM

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV E 35 /S CDM 220-240V	4,9 мм	32,2 мм	109,6 мм	98,5 мм	74,4 мм	63,7 мм

