



# PrimaVision Economy for CDM lamps

## HID-PV E 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Drift med enkelt CDM-lyskilde, enkelt HID elektronisk forkobling – forbedrer omkostningseffektiviteten og øger armaturets designfleksibilitet


### Produkt data

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Drift og el</b>                            |                  |
| Indgangsspænding                              | 220 til 240 V    |
| Linjefrekvens                                 | 50 to 60 Hz      |
| Indgangsfrekvens                              | 50 til 60 Hz     |
| Bredde på startstrøm                          | 0,33 ms          |
| Startstrømspids (maks.)                       | 33 A             |
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) | 20               |
| <b>Ledningsføring</b>                         |                  |
| Kabellængde fra enhed til lyskilde            | 2 m              |
| Stiktype                                      | Indsætning       |
| <b>Temperatur</b>                             |                  |
| Omgivende temperaturområde                    | -20 °C til 50 °C |
| T-kabinet, levetid (nom.)                     | 80 °C            |
| T-kappe, maks. (maks.)                        | 80 °C            |
| <b>Mekanik og armaturhus</b>                  |                  |
| Armaturhus                                    | /S               |

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>              |                                            |
| Godkendelsesmærkninger                               | CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-certifikat |
| <b>Produktdata</b>                                   |                                            |
| Ordreprodukt navn                                    | HID-PV E 70 /S CDM 220-240V                |
| Det fulde produkt navn                               | HID-PV E 70 /S CDM 220-240V<br>50/60Hz     |
| Full EOC                                             | 871829118419500                            |
| Ordrekode                                            | 18419500                                   |
| Materialenr. (12NC)                                  | 913700680966                               |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                          |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 8718291184195                              |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 12                                         |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718291184201                              |

# PrimaVision Economy for CDM lamps

## Målskitse



| Product                        | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|--------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-PV E 70 /S CDM<br>220-240V | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |

