



PrimaVision Economy for CDM lamps

HID-PV E 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Obsługa lampy z pojedynczym CDM, pojedynczy osprzęt elektroniczny HID — poprawia ekonomikę i zwiększa możliwości w zakresie projektowania opraw oświetleniowych


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego	0,33 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	33 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	20
Okablowanie	
Długość przewodu od urządzenia do lampy	2 m
Rodzaj złącza	Wkład
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 50°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	80 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C

Mechanika i korpus	
Obudowa	/S
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV E 70 /S CDM 220-240V
Pełna nazwa produktu	HID-PV E 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829118419500
Kod zamówienia	18419500
Materiał Nr (12NC)	913700680966
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291184195
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718291184201

PrimaVision Economy for CDM lamps

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV E 70 /S CDM 220-240V	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

