



PrimaVision Economy для ламп CDM

HID-PV E 70 /S CDM 220-240V

Одна лампа CDM с одним ЭПРА ведет к сокращению затрат и росту универсальности дизайна светильников.


Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Длительность импульса пускового тока	0,33 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	33 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип В) (ном.)	20
Проводка	
Длина кабеля от устройства до лампы	2 м
Тип соединения	Вставка
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 50 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	80 °C

Механические компоненты и корпус	
Корпус	/S
Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HID-PV E 70 /S CDM 220-240V
Полное название продукта	HID-PV E 70 /S CDM 220-240V
Полный код продукта	871829118419500
Код заказа	913700680966
Материал № (12NC)	913700680966
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291184195
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291184201

PrimaVision Economy для ламп CDM

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV E 70 /S CDM 220-240V	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

