



# HID-AspiraVision CDM

## HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision est la marque d'excellence de la technologie des appareillages électroniques intelligents : de haute qualité, compacts, légers et faciles à utiliser, avec des fonctionnalités supplémentaires pour une performance optimale des lampes CDM 35, 50 et 70 W. La fonction de commutation récemment ajoutée est synonyme d'une flexibilité optimale pour les utilisateurs intégrant trois choix de puissances différentes dans un seul ballast.

### Données du produit


<b>Fonctionnement et électricité</b>		<b>Commandes et gradation</b>	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Interface de commande	-
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	<b>Mécanique et boîtier</b>	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Corps du luminaire	/S
Courant de fuite (max.)	0.25 mA	<b>Approbation et application</b>	
largeur d'impulsion du courant d'appel	10 ms	Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Pic de courant d'appel (max.)	8 A	Norme de sécurité	EN 61347-2-12 et 2-1
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	58	Norme environnementale	ISO 14001
<b>Câblage</b>		Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE Certificat CB Marquage VDE-EMC
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	2 m	<b>Données du produit</b>	
Type de connecteur	Gamme WAGO 804	Nom du produit de la commande	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
<b>Température</b>			
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 55 °C		
Durée de vie à la température du produit (nom.)	80 °C		

## HID-AspiraVision CDM

Nom de produit complet	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871829123310700
Code de commande	23310700
Code 12NC	913700683866
Quantité par pack	1

Code EAN – Produit/Boîte	8718291233107
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291233114

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	32.1 mm	110.0 mm	98.5 mm	75.0 mm	63.5 mm

