



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Az AspiraVision a HID elektronikus előtétetek technológiájának felsőfokát jelenti. Kompakt, könnyű, egyszerűen használható, és plusz funkciókat tartalmaz a 35, 50 illetve 70 W-os CDM-lámpák optimális működtetéséhez. A nemrég hozzáadott kapcsolási funkció rugalmasságot biztosít a használók számára azzal, hogy egyetlen vezérlővel háromféle teljesítményű fényforrás használható.

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,25 mA
Induló áramlökés szélessége	10 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	8 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	58
Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	2 m
Csatlakozó típusa	WAGO 804 sorozat
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 55 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	80 °C


Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Vezérlőfelület	-
Mechanika és tokozás	
Ház	/S
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	EN61547 (fázis-fázis 2 kV, fázis-föld 4 kV) kV
Biztonsági szabvány	EN 61347-2-12 és 2-1
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	F jelölés CE jelölés ENEC-tanúsítvány VDE tanúsítvány CB tanúsítvány VDE-EMC jelölés
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision Compact for CDM

Full EOC	871829123310700
Rendelési kód	23310700
Cikkszám (12NC)	913700683866
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291233107

Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291233114

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

