



HID-AspiraVision CDM

HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision est la marque d'excellence de la technologie des appareillages électroniques intelligents : de haute qualité, compacts, légers et faciles à utiliser, avec des fonctionnalités supplémentaires pour une performance optimale des lampes CDM 35, 50 et 70 W. La fonction de commutation récemment ajoutée est synonyme d'une flexibilité optimale pour les utilisateurs intégrant trois choix de puissances différentes dans un seul ballast.

Données du produit


Fonctionnement et électricité		Durée de vie à la température du produit (nom.)	
Tension d'entrée	220 à 240 V	80 °C	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Courant de fuite (max.)	250 mA		
largeur d'impulsion du courant d'appel	10 ms		
Pic de courant d'appel (max.)	8 A		
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	58		
Câblage		Commandes et gradation	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	2 m	Interface de commande -	
Type de connecteur	Gamme WAGO 804		
Température		Mécanique et boîtier	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C	Corps du luminaire /I	
		Approbation et application	
		Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	
		Norme de sécurité	
		Homologation	
		EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV	
		EN 61347-2-12 et 2-1	
		CEM HEE Marquage F Marquage CE	
		Certificat ENEC Certificat VDE Certificat CB	
		Marquage VDE Certificat C-Tick Certificat de qualité pour la Chine	

HID-AspiraVision CDM

Données du produit	
Nom du produit de la commande	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871829123312100
Code de commande	23312100

Code 12NC	913700684066
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291233121
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291233138

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	34.7 mm	189.2 mm	170.7 mm	83.5 mm

