




AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

Το AspiraVision είναι το σήμα υπεροχής σε ό,τι αφορά την τεχνολογία ηλεκτρονικού εξοπλισμού HID – υψηλής ποιότητας, μικρού μεγέθους, ελαφρύ και εύχρηστο, με επιπλέον χαρακτηριστικά για βέλτιστη απόδοση με λαμπτήρες CDM των 35, 50 και 70 W. Η λειτουργία μεταγωγής που προστέθηκε πρόσφατα παρέχει μέγιστη ευελιξία στους χρήστες, ενσωματώνοντας τρεις διαφορετικές επιλογές τιμών ισχύος, σε μια μόνο διάταξη οδήγησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	250 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	10 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	8 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	58
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	2 m
Τύπος βύσματος	GST 18i3 θηλυκό χωρίς ασφάλιση
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +45 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	80 °C


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Διασύνδεση ελέγχου	-
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	/C
Έγκριση και Εφαρμογή	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Πρότυπο ασφαλείας	EN 61347-2-12 και 2-1
Σημάνσεις εγκρίσεων	EMC HEE Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση VDE Πιστοποίηση CB Σήμανση VDE Πιστοποίηση C-Tick Πιστοποίηση ποιότητας Κίνας
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829123314500

AspiraVision Compact for CDM

Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-AVC35-70/C
Κωδικός παραγγελίας	23314500
Αρ. υλικού (12NC)	913700684166
Τοπικός κωδικός	HID-AVC35-70/C
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291233145
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291233152

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	82,9 mm

