



HID-AspiraVision Compact CDM

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision is het toonbeeld van uitmuntendheid op het gebied van technologie voor elektronische HID-VSA's: topklasse, compact, lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken, met extra functies voor optimale prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen. De onlangs toegevoegde schakelfunctie levert maximale flexibiliteit voor gebruikers door de keuze uit drie verschillende vermogens te integreren in één enkele driver.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	250 mA
Duur aanloopstroom	10 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	8 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	58
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Connectortype	GST 18i3 steker m/z vergrendeling
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C


Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	-
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	/C
Keurmerken en classificaties	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
Veiligheidsnorm	EN 61347-2-12 en 2-1
Keurmerken	EMC HEE F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat CB-certificaat VDE-markering C-Tick-certificaat Chinees kwaliteitscertificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

HID-AspiraVision Compact CDM

Full EOC	871829123314500
Bestelcode	23314500
Materiaalnr. (12NC)	913700684166
Lokale code	AVC3570CCDM
Numerator - Aantal per pak	1

EAN/UPC - product/behuizing	8718291233145
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291233152

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	82,9 mm

