

Компактный Aspiravision для ламп CDM

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

Aspiravision — прекрасный образец технологии ЭПРА для разрядных ламп: высококачественный, компактный, обладающий легким весом и простой в эксплуатации, с дополнительными функциями для оптимальной работы ламп CDM мощностью 35, 50 и 70 Вт. Добавленная функция переключения обеспечивает пользователям максимальную гибкость применения, благодаря объединению трех различных значений мощности в одном драйвере.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	250 mA
Длительность импульса пускового тока	10 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	8 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	58

Проводка	
Длина кабеля от устройства до лампы	2 м
Тип соединения	GST 18i3 штекер без фиксатора

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 45 °C

Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Интерфейс управления	-

Механические компоненты и корпус	
Корпус	/C


Соответствие требованиям и область применения	
Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)	EN 61547 (2 кВ для L–L, 4 кВ для L–G) kV
Стандарт безопасности	EN 61347-2-12 и 2-1
Знаки утверждения	Электромагнитная совместимость HEE Маркировка F Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE

Компактный AspiraVision для ламп CDM

	Сертификат CB Маркировка VDE Сертификат C-Tick Китайский сертификат качества
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Полное название продукта	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

Полный код продукта	871829123314500
Код заказа	913700684166
Материал № (12NC)	913700684166
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291233145
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291233152

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 мм	32,4 мм	162,2 мм	143,0 мм	82,9 мм

