



HF-Regulator Intelligent Touch och DALI PL-T/C

HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+

Smart HF-driftdon för ljusreglering, med DALI (Digital Addressable Lighting Interface enligt IEC62386) eller touchknapp för ljusreglering av lysrör. Har ett korridorläge som kan programmeras med Philips MultiOne. Högfrekvensdrift förbättrar ljuskvalitet och lampans livslängd. Föregriper kommande lagstiftning eftersom den uppfyller A1BAT-kraven. Driftdonet är i första hand utformat för användning inomhus. Vid utomhusanvändning ska armaturen ha som minst klassl och den måste vara tillräckligt skyddad mot vatten och damm. Installationen ska även skyddas mot blixtnedslag eller ha annat nödvändigt elektriskt skydd som anses vara nödvändigt i installationen eller användningsområdet.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	195-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,35 ms
Startströmstopp (max)	27 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ 28 B) (nom)	
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 250-serien


Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 250-serien
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-25 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (max)	75 °C
T-Case max. (max)	75 °C
Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	TD
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 123x79x33

HF-Regulator Intelligent Touch och DALI PL-T/C

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsindex	A1 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	EMC CE-märkning ENEC-certifikat CCC-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+
Fullständigt produktnamn	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+

Full EOC	871829124167600
Beskrivning av lokal kod	7980462
Beställningsnummer	24167600
Materialnummer (12NC)	913700684766
Lokal kod	7980462
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291241676
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718291241683

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
+						

