



HF-Regulator Intelligent Touch DALI PL-T/C- ja TL5C- lampuille

HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+

Älykäs elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen, käyttää DALI-käyttöliittymää (Digital Addressable Lighting Interface, digitaalinen osoitettava valaistuskäyttöliittymä, IEC62386:n mukainen) tai Touch and Dim -painonappiprotokollaa, loistelamppuja varten. Mukana käytävätila, joka on ohjelmoitavissa Philips MultiOnen avulla. Liitäntälaite parantaa valon laatua ja pidentää lampun käyttöikää. Ennakoi tulevaa lainsäädäntöä täyttämällä A1BAT-vaatimukset. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanIvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	195-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,35 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	45 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	12

Johdotus	
Tuloliitäntöjen liittintyyppi	WAGO 250 series
Lähtöliitäntöjen liittintyyppi	WAGO 250 series
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-25...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (maks.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C

HF-Regulator Intelligent Touch DALI PL-T/C- ja TL5C-lampuille

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Ohjauskäyttöliittymä	TD
----------------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	L 123x79x33
-------	-------------


Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A1 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	EMC CE-merkintä ENEC-todistus CCC-todistus

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
Koko tuotenimi	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
Full EOC	871829124169000
Paikallisen koodin kuvaus	4008195
Tilauskoodi	24169000
Tuotekoodi (12NC)	913700684866
Paikallinen koodi	4008195
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291241690
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291241706

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
+						

