



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+

Ballast électronique intelligent haute fréquence pour la gradation, utilisant DALI (interface d'éclairage à adressage numérique conformément à IEC62386) ou le protocole à bouton-poussoir Touch and Dim pour lampes fluorescentes (compactes). Propose le mode couloir, programmable avec Philips MultiOne. Le fonctionnement haute fréquence permet d'améliorer la qualité de lumière et la durée de vie de la lampe. Anticipe la réglementation à venir en répondant aux exigences A1BAT.

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	195-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0.5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0.35 ms
Pic de courant d'appel (max.)	45 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	12
Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Gamme WAGO 250
Type de connecteur bornes de sortie	Gamme WAGO 250


Température	
Gamme de températures ambiantes	-25 °C à 50 °C
Durée de vie à la température du produit (max.)	75 °C
Température maximale du produit (max.)	75 °C
Commandes et gradation	
Interface de commande	TD
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	L 123x79x33
Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe énergétique	A1 BAT

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

Norme de sécurité	CEI 61347-2-3
Norme environnementale	ISO 14001
Homologation	CEM Marquage CE Certificat ENEC Certificat CCC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
Nom de produit complet	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
Code EOC	871829124169000

Code de commande	24169000
Code 12NC	913700684866
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291241690
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291241706

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E	4.5 mm	33.0 mm	123.0 mm	111.0 mm	79.0 mm	67.0 mm
+						

