



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+

Intelligent, høyfrekvent elektronisk dimmeforkobling med DALI (Digital Addressable Lighting Interface i henhold til IEC62386) eller trykknapp for lysstyring av lysrør. Omfatter korridormodus som kan programmeres med Philips MultiOne. Høyfrekvent drift forbedrer lyskvaliteten og levetiden for lyskilden. Foregriper kommende lovgivning siden den oppfyller A1BAT-kravene.

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	195-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Startstrøm-bredde	0,35 ms
Startstrøm-topp (maks.)	45 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	12
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 250-serien
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 250-serien
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-25 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (maks.)	75 °C

Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Kontroller og dimming	
Kontrollgrensesnitt	TD
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L 123x79x33
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitet	A1 BAT
Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	EMC CE-merke ENEC-sertifikat CCC-sertifikat


HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

Produktdata

Produktnavn for bestilling	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
Fullstendig produktnavn	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
Full EOC	871829124169000
Lokal kodebeskrivelse	3254282
Bestillingskode	24169000
Materialenr. (12NC)	913700684866

Lokal bestillingskode	3254282
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291241690
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291241706

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
+						

