



HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Максимально надежные электронные ПРА для ламп CPO; разработаны для экономии электроэнергии за счет более качественного и эффективного света по сравнению с электро-магнитными ПРА и сокращения затрат на обслуживание благодаря долгому сроку службы 80 000 часов и встроенной защите от разряда молнии.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	208–240–277 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,7 mA
Длительность импульса пускового тока	0,42 ms
Входной ток (ном.)	0,33 A
Пиковый пусковой ток (макс.)	28 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	11
Проводка	
Длина кабеля от устройства до лампы	10 м
Тип соединения	Серия WAGO 804
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –30 до 55 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C

Механические компоненты и корпус	
Корпус	Q
Соответствие требованиям и область применения	
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	EN 61547 (2 кВ для L–L, 4 кВ для L–G), 10 кВ для TIL
Стандарт безопасности	IEC 607, 609, 926, 928 [Стандарта для драйверов HID-ламп не существует. Требования упомянутых стандартов следует использовать, если они применимы к продукту.]
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка F Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE-EMV


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V
Полное название продукта	HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V
Полный код продукта	871829124143000
Код заказа	913700685466

HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

Материал № (12NC)	913700685466
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291241430
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

EAN/UPC — короб	8718291241447
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

