



PrimaVision Xtreme for CPO

HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V

Vysoce spolehlivé elektronické předřadníky pro světelné zdroje CPO jsou navrženy tak, aby šetřily energii díky dosahování vyšší účinnosti osvětlení než u elektromagnetických předřadníků a aby snižovaly náklady na údržbu díky životnosti 80 000 hodin a integrované ochraně proti zásahu bleskem

Údaje o produktu


Provozní a elektrické		Mechanické a materiály	
Vstupní napětí	208-240-277 V	Tělo	Q
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Svodový proud (max.)	0,7 mA		
Šířka náběhového proudu	0,47 ms		
Vstupní proud (jmen.)	0,75 A		
Špička náběhového proudu (max.)	52 A		
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	5		
Prodrátování		Certifikace a použití	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	10 m	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Typ konektoru	WAGO řady 804	Bezpečnostní standard	IEC 607, 609, 926, 928 [Pro předřadníky světelných zdrojů HID neexistuje žádná norma. Požadavky těchto norem je třeba použít, pokud je považujete za relevantní pro daný výrobek.]
		Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
		Certifikační značky	Značka F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Teplota okolí		Označení a balení	
Rozsah okolních teplot	-30 °C až 55 °C	Objednávací název produktu	HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C	Celý název výrobku	HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V
		Full EOC	871829124147800
		Objednávací kód	24147800
		Číslo materiálu (12NC)	913700685666

PrimaVision Xtreme for CPO

Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291241478
Číslování SAP – balení v krabičce	12

Pouzdro – EAN/UPC	8718291241485
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

