



HID-PrimaVision Xtreme για Λαμπτήρες CPO-TW

HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V

Εξαιρετικά αξιόπιστα όργανα για λαμπτήρες CPO – σχεδιασμένα για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της παροχής καλύτερης απόδοσης φωτισμού από τα ηλεκτρομαγνητικά όργανα και για μείωση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής (που φτάνει τις 80.000 ώρες) καθώς και την ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,7 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,47 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)	0.75 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	52 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	5
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	10 m
Τύπος βύσματος	WAGO, σειράς 804
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-30 °C έως +55 °C


Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	80 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	Q
Έγκριση και Εφαρμογή	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 607, 609, 926, 928 [Δεν υπάρχει πρότυπο για διατάξεις λαμπτήρων HID drivers. Οι απαιτήσεις των συγκεκριμένων προτύπων να τηρούνται εάν αυτές θεωρούνται σχετικές με το προϊόν.]
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό VDE-EMV
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID -PV Xt 140 CPO Q 208-277V

HID-PrimaVision Xtreme για Λαμπτήρες CPO-TW

Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V
Full EOC	871829124147800
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-PVXT140CPOQ
Κωδικός παραγγελίας	24147800
Αρ. υλικού (12NC)	913700685666
Τοπικός κωδικός	HID-PVXT140CPOQ

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291241478
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8718291241485

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

