



DynaVision Programmable Xtreme for CPO

HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V

Meget driftssikre og fleksible elektroniske drivere til CPO-lyskilder. Driverne er designet med henblik på reduktion af energiomkostningerne via integrerede lysstyringssystemer. Designet tilgodeser samtidig reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne, takket være en levetid på 80.000 timer og integreret beskyttelse mod lynnedslag. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte udgangspunkt for lysstyringsløsninger af enhver art.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	208-240-277 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektfaktor (50 % belastning (min.))	0,94
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,7 mA
Bredde på startstrøm	0,47 ms
Indgangsstrøm (nom.)	0,33 A
Startstrømspids (maks.)	52 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	5
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	10 m
Stiktype	WAGO serie 804


Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-30 °C til 55 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstyringsgrænseflade	PROG
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	Q
Godkendelse og anvendelsesområde	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/ differentiel)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Sikkerhedsstandard	IEC 607, 609, 926 og 928 [Der findes ingen standard for drivere til HID- lyskilder. Kravene i disse standarder skal

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

	være opfyldt, hvis de anses for relevante for produktet.]
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning CB-certifikat ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat
Produktdata	
Ordreproduktnavn	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V
Det fulde produktnavn	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V
Full EOC	87182912415100
Beskrivelse af lokal kode	2049011003

Ordrekode	24151500
Materialenr. (12NC)	913700685866
Lokal ordrekode	2049011003
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291241515
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291241522

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

