



DynaVision Programmable Xtreme for CPO

HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V

Meget driftssikre og fleksible elektroniske drivere til CPO-lyskilder. Driverne er designet med henblik på reduktion af energiomkostningerne via integrerede lysstyringssystemer. Designet tilgodeser samtidig reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne, takket være en levetid på 80.000 timer og integreret beskyttelse mod lynnedslag. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte udgangspunkt for lysstyringsløsninger af enhver art.

Produkt data


Drift og el		Temperatur	
Indgangsspænding	208-240-277 V	Omgivende temperaturområde	-30 °C til 55 °C
Linjefrekvens	50 to 60 Hz	T-kabinet, levetid (nom.)	80 °C
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Effektfaktor (50 % belastning (min.))	0,98	Lysstyringsgrænseflade	PROG
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,7 mA	Mekanik og armaturhus	
Bredde på startstrøm	0,47 ms	Armaturhus	Q
Indgangsstrøm (nom.)	0,75 A	Godkendelse og anvendelsesområde	
Startstrømspids (maks.)	52 A	Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	5	Sikkerhedsstandard	IEC 607, 609, 926 og 928 [Der findes ingen standard for drivere til HID-lyskilder. Kravene i disse standarder skal være
Ledningsføring			
Kabellængde fra enhed til lyskilde	10 m		
Stiktype	WAGO serie 804		

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

	opfyldt, hvis de anses for relevante for produktet.]
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning VDE-EMV-certifikat CB-certifikat ENEC-certifikat
Produktdata	
Ordreproduktnavn	HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V
Det fulde produktnavn	HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V
Full EOC	871829124153900
Beskrivelse af lokal kode	2049011016

Ordrekode	24153900
Materialenr. (12NC)	913700685966
Lokal ordrekode	2049011016
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291241539
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291241546

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

