



# HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

## HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Los balastos HF-Selectalume II HT se han diseñado para garantizar una larga vida de servicio en condiciones de funcionamiento adversas. Su nivel de fiabilidad, calidad y eficiencia es muy elevado, lo que garantiza el funcionamiento ininterrumpido de la lámpara y la máxima seguridad. Los balastos HF Selectalume II HT están disponibles para lámparas T5 y, ahora, también para lámparas TL-D. Están destinados al uso en luminarias de interior y exterior, como luminarias empotradas resistentes al agua, de uso muy habitual en aparcamientos, muelles de carga, oficinas y otras aplicaciones. Productos conformes con CE y ENEC.

### Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	20 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	28

Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector WAGO 744
Terminales de salida de tipo de conector	Conector WAGO 744 [Apto para el cableado manual]

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C

Vida útil con temperatura (nom.)	80 °C
Temperatura máxima (máx.)	80 °C

Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	L 280x30x28

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de eficiencia energética	A2 BAT
Marcas de conformidad	PSG Marca F Certificado CE Certificado ENEC Certificado CCC Certificado C-Tick Certificado TISI Aprobación SIRIM Certificado CCC


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

## HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

Full EOC	871829166215000
Código de pedido	66215000
Código 12NC	913700689766
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291662150

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291662167

### Plano de dimensiones



#### Product

HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	265,0 mm		4,2 mm

