



HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

I reattori HF-Selectalume II HT sono stati progettati per garantire una lunga durata di servizio in condizioni di utilizzo impegnative. Offrono un livello elevato di affidabilità, qualità ed efficienza, in modo da garantire funzionamento ininterrotto della lampada e massima sicurezza. I reattori HF Selectalume II HT sono disponibili non solo per lampade T5, ma ora anche per lampade TL-D. Sono concepiti per l'uso con apparecchi per illuminazione per esterni e interni, come gli apparecchi a incasso a tenuta stagna, ampiamente utilizzati in parcheggi, padiglioni industriali, uffici e altre applicazioni. I prodotti sono conformi a CE ed ENEC.

Dati del prodotto


Funzionamento e parte elettrica		Temp. involucro per definire la durata (Nom)	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	80 °C	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Temp. massima involucro (Max)	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	80 °C	
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA	Meccanica e corpo	
Larghezza corrente di spunto	0,25 ms	Corpo	
Picco corrente di spunto (Max)	20 A	L 280x30x28	
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	28	Approvazione e applicazione	
Cablaggio		e una gestione termica	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore WAGO 744	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]	
Tipo di connettore terminali di uscita	Connettore WAGO 744 [Adatto per il cablaggio manuale]	Indice di efficienza energetica	
Temperatura		A2 BAT	
Range temperatura ambiente	Da -25 °C a 60 °C	Marchi di approvazione	
Dati del prodotto		PSG Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato CCC Certificato C-Tick Marchio TISI Approvazione SIRIM Certificato CCC	
Nome prodotto ordine		HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz	

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

Nome completo prodotto	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829166215000
Codice d'ordine	66215000
Codice materiale (12NC)	913700689766
Codice locale	HF2S154HT
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291662150
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291662167

Disegno tecnico



Product
HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	265,0 mm		4,2 mm

