



# HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

## HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II HT-driftdon har utformats för att säkerställa en lång livslängd under tuffa driftförhållanden. De har hög tillförlitlighet, kvalitet och effektivitet, vilket säkerställer en oavbruten användning och högsta säkerhet. HF Selectalume II HT-driftdon är inte bara tillgängliga för T5-lampor, utan nu även för TL-D-lampor. De är avsedda för användning i belysningsarmaturer utom- och inomhus, t.ex. vid vattentätt infällt montage, som framför allt används inom parkeringar, industriområden, kontor och andra användningsområden. Produkterna är CE- och ENEC-kompatibla. Driftdonet är i första hand utformat för användning inomhus. Vid utomhusanvändning ska armaturen ha som minst klass I och den måste vara tillräckligt skyddad mot vatten och damm. Installationen ska även skyddas mot blixtnedslag eller ha annat nödvändigt elektriskt skydd som anses vara nödvändigt i installationen eller användningsområdet.

### Produktdata

| Drift och elektricitet                                 |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Ingångsspänning                                        | 220–240 V        |
| Line Frequency                                         | 50 to 60 Hz      |
| Ingångsfrekvens                                        | 50–60 Hz         |
| Jordläckström (max)                                    | 0,5 mA           |
| Ingående ström, bredd                                  | 0,25 ms          |
| Startströmstopp (max)                                  | 20 A             |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom) | 28               |
| Kabalage                                               |                  |
| Kopplingstypens ingångsterminaler                      | WAGO 744-kontakt |

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kopplingstypens utgångsterminal | WAGO 744-anslutning [Lämplig för manuell kabeldragning] |
| Temperatur                      |                                                         |
| Omgivningstemperatur            | –25 °C till +60 °C                                      |
| T-Case, livslängd (nom)         | 80 °C                                                   |
| T-Case max. (max)               | 80 °C                                                   |
| Mekanik och armaturhus          |                                                         |
| Armaturhus                      | L 280x30x28                                             |
| Användning och godkännande      |                                                         |
| Kod för kapslingsklass          | IP20 [Petsyddad]                                        |

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps


|                           |                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffektivitetsindex | A2 BAT                                                                                                                     |
| Godkännandemärkningar     | PSG F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CCC-certifikat C-Tick-certifikat TISI-märkning SIRIM-godkännande CCC-certifikat |

Produktdata

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn  | HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz |
| Fullständigt produktnamn | HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz    |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                  | 871829166215000 |
| Beställningsnummer                        | 66215000        |
| Materialnummer (12NC)                     | 913700689766    |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1               |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718291662150   |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 12              |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718291662167   |

Måttskiss



Product

HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

| Product                             | A1       | B1      | C1      | A2       | B2 | D1     |
|-------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----|--------|
| HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz | 280,0 mm | 30,0 mm | 28,0 mm | 265,0 mm |    | 4,2 mm |

