



HF-Selectalume II HT für TL5/TL-D Lampen

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II HT Vorschaltgeräte wurden zur Gewährleistung einer langen Nutzlebensdauer unter rauen Einsatzbedingungen konzipiert. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit, Qualität und Effizienz aus und ermöglichen dadurch einen ununterbrochenen Lampenbetrieb bei maximaler Sicherheit. HF Selectalume II HT Vorschaltgeräte sind nicht nur für T5-Lampen erhältlich, sondern auch für TL-D-Lampen. Sie wurden für Außen- und Innenbeleuchtungen entwickelt, zum Beispiel für wasserdichte Einbauleuchten, wie sie oft in Parkhäusern, Industriehallen, Büros und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen. Die Produkte sind CE- und ENEC-konform.

Produkt Daten


Betrieb und Elektrik		Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom) 80 °C	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gehäusetemperatur (Max) 80 °C	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz		
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Mechanik und Gehäuse	
Ableitstrom (max.)	0,5 mA	Gehäuse L 360x30x21	
Einschaltstromweite	0,38 ms		
Einschaltstrom (max.)	30 A	Genehmigung und Anwendung	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	12	Schutzart (IP) IP20 [Fernhalten von Fingern]	
		Energieeffizienzindex A2 BAT	
Verdrahtung		Zeichen & Zertifikate PSG F-Kennzeichnung CE- Kennzeichnung ENEC-Zertifikat CCC- Zertifikat C-Tick-Zertifikat TISI- Kennzeichnung SIRIM-Zulassung CCC- Zertifikat	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder		
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]		
Temperatur			
Umgebungstemperaturbereich	-25 °C bis 60 °C		

HF-Selectalume II HT für TL5/TL-D Lampen

Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-S 254 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	871829165613500
Bestellcode	65613500
Material-Nr. (12NC)	913700689866

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291656135
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291656142

Abmessungsskizzen



Product
HF-S 254 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 254 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz	360,0 mm	30,0 mm	21,5 mm	350,0 mm		4,2 mm

