



HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Los balastos HF-Selectalume II HT se han diseñado para garantizar una larga vida de servicio en condiciones de funcionamiento adversas. Su nivel de fiabilidad, calidad y eficiencia es muy elevado, lo que garantiza el funcionamiento ininterrumpido de la lámpara y la máxima seguridad. Los balastos HF Selectalume II HT están disponibles para lámparas T5 y, ahora, también para lámparas TL-D. Están destinados al uso en luminarias de interior y exterior, como luminarias empotradas resistentes al agua, de uso muy habitual en aparcamientos, muelles de carga, oficinas y otras aplicaciones. Productos conformes con CE y ENEC.

Datos del producto


Operativos y eléctricos		Vida útil con temperatura (nom.)		80 °C
Tensión de entrada	220 a 240 V	Temperatura máxima (máx.)		80 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz			
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Mecánicos y de carcasa		
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA	Carcasa		L 360x30x21
Anchura de corriente de irrupción	0,38 ms			
Pico de corriente de irrupción (máx.)	30 A	Aprobación y aplicación		
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	12	Código de protección de entrada		IP20 [Protección de los dedos]
		Índice de eficiencia energética		A2 BAT
		Marcas de conformidad		PSG Marca F Certificado CE Certificado ENEC Certificado CCC Certificado C-Tick Certificado TISI Aprobación SIRIM Certificado CCC
Cableado		Datos de producto		
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector WAGO 744	Nombre de producto del pedido		HF-S 254 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz
Terminales de salida de tipo de conector	Conector WAGO 744 [Apto para el cableado manual]	Nombre completo del producto		HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Temperatura				
Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C			

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

Full EOC	871829165613500
Código de pedido	65613500
Código 12NC	913700689866
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291656135

Numerador SAP - Paquetes por caja	12
exterior	
Embalaje con código EAN/UPC	8718291656142

Plano de dimensiones



Product
HF-S 254 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 254 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz	360,0 mm	30,0 mm	21,5 mm	350,0 mm		4,2 mm

