




# HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

|                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mécanique et boîtier          |                                                                                                                                      |
| Corps du luminaire            | L 280x30x28                                                                                                                          |
| Approbation et application    |                                                                                                                                      |
| Indice de protection          | IP20 [Protection des doigts]                                                                                                         |
| Classe énergétique            | A2 BAT                                                                                                                               |
| Homologation                  | PSG Marquage F Marquage CE Certificat<br>ENEC Certificat CCC Certificat C-Tick<br>Marquage TISI Homologation SIRIM<br>Certificat CCC |
| Données du produit            |                                                                                                                                      |
| Nom du produit de la commande | HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz                                                                                                 |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Nom de produit complet     | HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| Code EOC                   | 871829165651700                   |
| Code de commande           | 65651700                          |
| Code 12NC                  | 913700689966                      |
| Quantité par pack          | 1                                 |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8718291656517                     |
| Conditionnement par carton | 12                                |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718291656524                     |

## Schéma dimensionnel



|                                      |
|--------------------------------------|
| Product                              |
| HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz |

| Product                              | A1       | B1      | C1      | A2       | B2 | D1     |
|--------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----|--------|
| HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz | 280.0 mm | 30.0 mm | 28.0 mm | 265.0 mm |    | 4.2 mm |

